

LED-Punktstrahler, weiß



Produkt **#63-339** AUSVERKAUF **5 In Stock**

-

1

+

€420^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€420,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
100,000	Lebensdauer der LED (Stunden):
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Spot Light	Gehäusegeometrie:
Strobed or Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	

	Durchmesser (mm):
35.00	
	Höhe (mm):
29.5	
Optische Eigenschaften	
	Farbe:
White	
	Punktgröße bei 50 mm Arbeitsabstand (mm):
10.00	

	Bestrahlungsstärke @ 50 mm (W/m²):
N/A	

Elektronische Spezifikationen	
	Max. Eingangsstrom:
400mA	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
	Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.	
USA: #59-433	
Europe: Not Available	
Japan: #59-433	
Korea: Not Available	
China: #59-433	

Gewinde & Montage	
	Gewinde:
M3	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Reach 209:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

[#59-433](#) Universal Power Supply and [#59-371](#) DC Current Controller are required for operating all spot lights. [#63-342](#) Area and Spot Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.

- Variable Intensitätssteuerung über DC-Stromcontroller
- Sehr gute Gleichförmigkeit
- 60.000 Stunden Produktlebensdauer
- Wärmesenken und Stromversorgungen werden separat verkauft

Diese kompakten LED-Punktstrahler bieten die leistungsstarke Beleuchtung, die in der industriellen Bildverarbeitung, in der Biomedizin, bei Fluoreszenz- und bei Stroboskopanwendungen benötigt wird. Jede LED hat vier M3-Befestigungsbohrungen auf einem Kreis mit 29 mm Durchmesser. Das universelle Netzteil für 90-254 V AC Eingang wird mit aufsteckbaren Adaptern für Europa, UK und die USA ausgeliefert. Die LED-Intensität lässt sich entweder manuell über ein Potentiometer oder über ein 0-5 V Analogsignal am Controller regeln. Der Gleichstromcontroller kann an einer DIN-Montageschiene befestigt werden und erzeugt 400 mA bei 24 V.

Bitte beachten Sie: Ein Netzteil [#59-433](#) und ein Gleichstromcontroller [#59-371](#) werden für den Betrieb aller Punktstrahler benötigt. Die Wärmesenke [#63-342](#) wird empfohlen, um die Lebensdauer und Leistung zu optimieren.