

Mi-LED LED-Beleuchtungsgerät, weiß

Mehr Produkte von [Dolan-Jenner](#)



#89-740

Produkt **#89-740** 13 In Stock

-

1

+

€750^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€750,00 stückpreis
Stk. 6+	€675,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
40,000	Lebensdauer (Stunden):
Variable 10-100%	Intensitätssteuerung:
Kühlmethode:	

Fan Cooled	
	Beleuchtungsart:
Fiber Optic Illuminator, LED	
Passender Lichtleiteradapter: 25mm Interface: MX (Preferred), SX for semi-rigid light guides or hybrid light guides	
	Hersteller:
Dolan-Jenner	

	Betriebsmodus:
Constant	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Größe (Zoll):
7.0 x 4.9 x 8.8	
	Größe (mm):
177.8 x 124.46 x 223.52	
	Gewicht (lbs):
6.00	
	Gewicht (kg):
2.72	

	Gehäuse:
High Impact Polymer, Stackable	

Optische Eigenschaften

	Farbe:
White	

Elektronische Spezifikationen

	Lichtausgang (Lumen):
2000+ (12.7mm aperture)	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Eingangsspannung (V):
100-240 VAC 50/60 Hz	

Umwelt & Haltbarkeit

	Betriebstemperatur (°C):
5 to 40	
	Farbtemperatur (K):
5000.00	

Konformität mit Standards

	Reach 174:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Helligkeit einstellbar zwischen 10 und 100%
- LED-Lebensdauer: 40.000 Stunden
- Ausführung mit verstellbarer Blende erhältlich

Die Dolan-Jenner M-LED LED-Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter wurden für außergewöhnliche Leistung, geringen Energieverbrauch und lange Nutzungsdauer optimiert. Im Vergleich zu konventionellen 150-Watt-Halogenbeleuchtungsgeräten liefern die Dolan-Jenner M-LED LED-Beleuchtungsgeräte mehr Licht und verbrauchen weniger als die Hälfte der Energie. Außerdem muss keine Lampe gewechselt werden. Die LEDs der Beleuchtungsgeräte arbeiten mit einer Farbtemperatur von 5000 K und benötigen daher keine zusätzlichen IR-Filter. Dank des geringen Energieverbrauchs ist eine Nutzungsdauer von ca. 40.000 Stunden möglich. Die Beleuchtungsgeräte arbeiten flüsterleise und sind für Spannungen von 100 bis 240 Volt ausgelegt. Die Vielzahl der erhältlichen Lichtleiteradapter garantieren eine hohe Anpassbarkeit.

Bitte beachten Sie: Dolan-Jenner [Adapter für Lichtleiter](#) (separat erhältlich) sind für den Anschluss von Lichtleitern erforderlich. SX-Adapter sind bei der Verwendung einarmiger oder zweiarmiger halbstarrer Lichtleiter oder [Hybridlichtleiter](#) erforderlich.