

## Gefasste Irisblende mit Nullapertur, 12 mm maximale Apertur



Produkt **#23-278** **3 In Stock**

-

1

+

€77<sup>50</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €77,50 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €68,20 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €62,90 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Mounted

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Apertur (mm):

|                                                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 12.0                                                                                          |                                  |
|                                                                                               | <b>Außendurchmesser (mm):</b>    |
| 39.0                                                                                          |                                  |
| <b>Aufbau:</b><br>Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel<br>Leaves, Stainless Steel Pins |                                  |
|                                                                                               | <b>Innendurchmesser (mm):</b>    |
| 21.0                                                                                          |                                  |
| <b>Durchmesser Verstellhebel (mm):</b>                                                        |                                  |
| 3.00                                                                                          |                                  |
|                                                                                               | <b>Länge Verstellhebel (mm):</b> |
| 11.80                                                                                         |                                  |
| <b>Anzahl Lamellen:</b>                                                                       |                                  |
| Two Sets of 5                                                                                 |                                  |
|                                                                                               | <b>Dicke (mm):</b>               |
| 6.20                                                                                          |                                  |

Optische Eigenschaften

|      |                           |
|------|---------------------------|
|      | <b>Min. Apertur (mm):</b> |
| 0.00 |                           |

Gewinde & Montage

|      |                               |
|------|-------------------------------|
|      | <b>Gewinde:</b>               |
| 8-32 |                               |
|      | <b>Inbusschraubengewinde:</b> |
| 4-40 |                               |

Konformität mit Standards

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                | <b>RoHS 2015:</b>              |
| <a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |                                |
|                                                | <b>Konformitätszertifikat:</b> |
| <a href="#">Anzeigen</a>                       |                                |
|                                                | <b>Reach 235:</b>              |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a>               |                                |

Produktdetails

- Bieten geschlossen eine komplette Lichtauslöschung
  - Aperturgrößen bis zu 75 mm
  - Gefasste Versionen verfügbar

Die Irisblendenserie mit Nullapertur wird mit den gleichen hochqualitativen Bauteilen wie unsere standardmäßige Irisblendenserie gefertigt, bietet aber als zusätzlichen Vorteil eine vollkommene Lichtauslöschung. Der Blendentyp wird oft in Systemen verwendet, in denen für die Kalibrierung das Dunkelsignal (Hintergrundrauschen) gemessen werden muss. In jeder Blende gibt es zwei zusätzliche Hilfslamellen (nicht in Tabelle aufgeführt), die nicht sichtbar sind. Die Blenden werden mit maximalen Aperturen von 12-75 mm angeboten und haben Außendurchmesser zwischen 21 und 102 mm. Die Irisblendenserie mit Nullapertur besteht aus zwei Lamellensätzen, die in zwei Reihen angeordnet sind und über einen gemeinsamen Verstellhebel bewegt werden.

Bei speziellen OEM-Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere [Anwendungsingenieur\\*innen](#).

**Bitte beachten Sie:** [Gehäuse für die Irisblenden](#) werden separat verkauft.

Technische Informationen

| Außendurchm. A | Max. Apertur B | Min. Apertur C | Dicke D | Produktnr.              |
|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 102mm          | 75mm           | 0mm            | 9.1mm   | <a href="#">#64-506</a> |
| 21mm           | 12mm           |                | 6.2mm   | <a href="#">#53-906</a> |
| 29mm           | 12mm           |                | 6.1mm   | <a href="#">#62-649</a> |
| 38mm           | 25mm           |                |         | <a href="#">#53-907</a> |
| 54mm           | 37mm           |                | 7.5mm   | <a href="#">#53-908</a> |
| 72mm           | 50mm           |                | 9.1mm   | <a href="#">#53-909</a> |
| 37mm           | 12mm           |                | 6.2mm   | <a href="#">#62-653</a> |
| 54mm           | 25mm           |                | 6.1mm   | <a href="#">#62-654</a> |
| 67mm           | 37mm           |                | 7.5mm   | <a href="#">#62-655</a> |
| 88mm           | 50mm           |                | 9.1mm   | <a href="#">#62-656</a> |
|                |                |                |         |                         |
|                |                |                |         |                         |
|                |                |                |         |                         |

**Zero Aperture Series Iris Diaphragms**

