

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 0,5X, 110 mm Arbeitsabstand



110mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and MS Version (Right)

Produkt #63-729 3-4 TAGE



1



€672,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€672,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
166.60

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
12.8mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
17.6mm

Filtergewinde:
M37 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm):

40.00
Gewicht (g): 177
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 9.6mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.027
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 4 (4)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.061
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.0192
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.5X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 110
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/9.1
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±1.9mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 17.6 x 13.2
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen