

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 0,75X, 110 mm Arbeitsabstand



110mm WD, 0.75X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #63-730 3-4 TAGE

1

€672,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€672,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
156.20

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
8.5mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
11.7mm

Filtergewinde:
M25.5 x0.50 (Female)

Max. Durchmesser (mm):

29.5
Gewicht (g): 106
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 6.4mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.028
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 4 (4)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.096
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.0211
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.75X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 110
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/13.3
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±1.2mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 11.7 x 8.8
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen