

TECHSPEC® Reflektierender Neutraldichtefilter mit OD 0,9; 12,5 mm Durchm.



Produkt #49-074 Lagernd

1 €34,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €34,00                          |
| Stk. 6+                         |
| €27,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.50

Einfallswinkel (°):  
0

Optische Dichte OD:  
0.9

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Float Glass                                        |
| <b>Beschichtung:</b><br>Surface 1: Inconel                                                      |
| <b>Reflexion (%):</b><br>50.00                                                                  |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                            |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.60 Nominal                                                              |
| <b>Transmission (%):</b><br>12.5                                                                |
| <b>Typ:</b><br>Neutral Density Filter                                                           |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                      |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.5                                                             |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>80                                                                 |
| <b>Neutralität:</b><br>±5% of Optical Density                                                   |
| <b>Hinweis:</b><br>Optical density values are average over specified blocking wavelength range. |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>4 - 6λ                                                     |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |