


TECHSPEC®

SCHOTT ZERODUR® $\lambda/10$ -Spiegel, 10 x 10 mm, Enhanced-Aluminium-Beschichtung



Produkt **#39-847** KONTAKT

- 1 + **€85,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€85,00

Stk. 6+
€68,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: ☐
[ZERODUR®](#)

Rückseite:

Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Größe (mm): 10.0 x 10.0 +0.00/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): 30
Dicke (mm): 2.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Länge (mm): 10.00
Breite (mm): 10.00
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform