

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Kinematische optische Spiegehalterung der E-Serie mit Aussparung, 12,5/12,7 mm
Optikdurchmesser



#17-278, 12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

Produkt #17-278 3-4TAGE

1 **€50,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€50,00

Stk. 10+

€47,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

12.5 - 12.7
Anzahl an Verstellschrauben: 2
Freie Apertur CA (mm): 11.5
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°): ±3.5
Feiner Kippwinkel (°): ±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Kompatible Stangen: M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 2
Höhe optische Achse (mm): 25.40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform