

TECHSPEC® S-Mount-Halterung für Polarisationsfilter, 12,5 mm Durchmesser



TECHSPEC® S-Mount Tube System Polarizer Holder

Produkt #11-145 3-4 TAGE



1



€174,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€174,00

Stk. 5+

€154,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Funktion:
Optic Mount (Rotatable)

Optikdurchmesser (mm):
12.5

Tubuslänge (mm):
22.5

Gewindeart: S-Mount
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 1.5
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 7.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
