

TECHSPEC® Innere Halterung für EinzeLOPTIKEN, 12,7 mm, dick



TECHSPEC Multi-Element Inner Single Optic Mounts

Produkt #38-757 3-4 Tage

- 1 + **€32,60**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€32,60

Stk. 5+

€30,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:  
Fixed

Optikdurchmesser (mm):  
12.7

Aufbau:  
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtlänge (mm):</b><br>14.0                       |
| <b>Gewindeart:</b><br>M29 x0.75                        |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>11.2                  |
| <b>Funktion:</b><br>Optic Mount (Fixed)                |
| <b>Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):</b><br>9.0 |
| <b>Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):</b><br>1.0 |
| <b>Randdicke von kompatiblen Optiken (mm):</b><br>9.0  |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |

