

MaxiBlack, Film, Rolle 20 x 2500 cm, selbstklebend, geringe Ausgasung

Mehr Produkte von [Acktar](#)



Roll of MaxiBlack



Produkt #17-448 3-4TAGE

- 1 +

€3.565,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.565,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
MaxiBlack™

Modellnummer:
MXB-20x2500-3

Betriebstemperatur (°C):

-40 to +150
Typ: Low Outgassing Adhesive
Beschichtungsdicke (µm): 4 - 6
Dicke Folie (µm): 75
Abriebfestigkeit: Moderate
Dicke Klebeschicht (µm): 60
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit: ML-C-48497A
Wellenlängenbereich (µm): 0.3 - 5
Abmessung (cm): 20 x 2500
Hinweis: Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform