


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Roll of Spectral Black/Metal Velvet



Produkt #17-445

3-4TAGE



1



€3.565,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.565,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Metal Velvet™

Modellnummer:
MVR-20x2500-3

Betriebstemperatur (°C):

-40 to +150
Typ: Low Outgassing Adhesive
Beschichtungsdicke (µm): 5 - 8
Dicke Folie (µm): 115
Abriebfestigkeit: Light, do not touch
Dicke Klebeschicht (µm): 60
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit: ML-C-48497A
Wellenlängenbereich (µm): 0.3 - 14
Abmessung (cm): 20 x 2500
Hinweis: Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform