


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Roll of Spectral Black/Metal Velvet



Produkt #17-442 3-4TAGE



1



€3.565,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.565,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Spectral Black™

Modellnummer:
SBR-20x2500-3

Betriebstemperatur (°C):

-40 to +150
Typ: Low Outgassing Adhesive
Beschichtungsdicke (µm): 3 - 7
Dicke Folie (µm): 125
Abriebfestigkeit: Moderate
Dicke Klebeschicht (µm): 60
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit: ML-C-48497A
Wellenlängenbereich (µm): 0.3 - 14
Abmessung (cm): 20 x 2500
Hinweis: Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform