

Kinematische optische Spiegelhalterung der E-Serie mit Aussparung, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser



#17-279, 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

Produkt #17-279 3-4TAGE

- 1 + **€50,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€50,00
Stk. 10+
€47,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

25.0 - 25.4
Anzahl an Verstellschrauben: 2
Freie Apertur CA (mm): 23
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°): ±3.5
Feiner Kippwinkel (°): ±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Kompatible Stangen: M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 2
Höhe optische Achse (mm): 25.40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform