

TECHSPEC® SM1-Abstandsring aus Messing, 2,5 mm



Lens Tube Brass Spacer Rings

Produkt #35-748 3-4 TAGE

- 1 + €6,30

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€6,30

Stk. 6+

€5,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Spacer Ring

Funktion:
Spacer Ring

Außendurchmesser (mm):
25.4

Dicke (mm):
2.50

Innendurchmesser (mm):
22.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 223:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

