

TECHSPEC® SM1-Abstandsring aus Messing, 25 mm



Lens Tube Brass Spacer Rings

Produkt #35-752 3-4 TAGE

- 1 + €6,30

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€6,30

Stk. 6+

€6,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:  
Spacer Ring

Funktion:  
Spacer Ring

Außendurchmesser (mm):  
25.4

Dicke (mm):  
25.00

Innendurchmesser (mm):  
22.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:  
[Konform](#)

Reach 223:  
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)

