

TECHSPEC® Innere Halterung für EinzeLOPTIKEN, 25 mm x 2 Stk., dick



25mm Thick Inner Pair Optic MOUNTS

Produkt #11-054 3-4 TAGE

- 1 + **€64,10**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€64,10

Stk. 5+

€59,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Fixed

Optikdurchmesser (mm):
25.0

Aufbau:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Gesamtlänge (mm): 50
Gewindeart: M29 x0.75
Freie Apertur CA (mm): 22.0
Funktion: Optic Mount (Fixed)
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 16.5
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 1.0
Randdicke von kompatiblen Optiken (mm): 16.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen