

TECHSPEC® Innere Halterung für EinzeLOPTIKEN, 25 mm, dünn



TECHSPEC Multi-Element Inner Single Optic Mounts

Produkt #38-755 3-4 Tage

1 €32,60

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€32,60

Stk. 5+

€31,40

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Fixed

Optikdurchmesser (mm):
25.0

Aufbau:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Gesamtlänge (mm): 11
Gewindeart: M29 x0.75
Freie Apertur CA (mm): 22.0
Funktion: Optic Mount (Fixed)
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 5.0
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 1.0
Randdicke von kompatiblen Optiken (mm): 5.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

