

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 2X, 65 mm Arbeitsabstand



65mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #63-734 3-4 TAGE

1

€588,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€588,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
76.50

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
3.2mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
4.4mm

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter #88-212
Sold Separately

Max. Durchmesser (mm): 18.00
Gewicht (g): 45
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 2.4mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.058
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 5 (4)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.1
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.0617
Frontgewinde: M17 x 0.5 (Female)
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 2X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 65
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/17.3
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±0.23mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 4.4 x 3.3
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen