

TECHSPEC® Dünne Halterung, 30 mm Optikdurchmesser, M4



TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

Produkt **#13-793** Lagernd

− 1 + **€25,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-4

€25,00

Stk. 5+

€23,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:

Fixed

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

30.0

Aufbau:

Black Anodized Aluminum

Optiktyp: Circular
Fixierung der Optik: Requires C-Mount Circular Optic Mounts (30mm O.D.)
Freie Apertur CA (mm): 30
Kompatible Stangen: M4 x0.7
Kompatibilität Tubus-System: C-Mount Circular Optic Mounts
Höhe Mittelachse (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen