

Kinematische optische Spiegelhalterung der E-Serie mit Aussparung, 50,0/50,8 mm Optikdurchmesser



#17-280, 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

Produkt #17-280 3-4TAGE



1



€101,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€101,00
Stk. 10+
€95,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

50.0 - 50.8
Anzahl an Verstellsschrauben: 2
Freie Apertur CA (mm): 46
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°): ±3.5
Feiner Kippwinkel (°): ±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Kompatible Stangen: M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 2
Höhe optische Achse (mm): 38.10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform