

Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 50/50,8 mm



#15-867: 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount



Produkt **#15-867** Lagernd



1



€79,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€79,00
Stk. 10+
€75,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm): 50.0 - 50.8
Anzahl an Verstellerschrauben: 2
Freie Apertur CA (mm): 49
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°): ±3.5
Feiner Kippwinkel (°): ±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Hinweis: Available in Quick Start Kit: #17-522
Kompatible Stangen: M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 2
Höhe optische Achse (mm): 38.10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform