

TECHSPEC® SM05-Abstandsring aus Messing, 5 mm



Lens Tube Brass Spacer Rings

Produkt #35-770 KONTAKT

- 1 + €6,30

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€6,30

Stk. 6+

€5,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Spacer Ring

Funktion:
Spacer Ring

Außendurchmesser (mm):
12.7

Dicke (mm): 5.00
Innendurchmesser (mm): 10.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
