

TECHSPEC® Dünne Spiegelhalterung, 76,2 mm Optikdurchmesser, 8-32



TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

Produkt #18-702 3-4 TAGE

1 €55,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€55,00

Stk. 10+

€52,30

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:

Fixed

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

76.2

Aufbau:

Black Anodized Aluminum

Optiktyp: Circular
Fixierung der Optik: Held by One Set Screw
Freie Apertur CA (mm): 72.5
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 2
Kompatible Stangen: 8/32
Höhe Mittelachse (mm): 50.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen