

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

Produkt **#13-787**

Lagernd

-

1

+

€19,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€19,00

Stk. 5+

€18,10

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:

Fixed

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

25.0 - 25.4

Aufbau:

Black Anodized Aluminum

Optiktyp: Circular
Hinweis: Available in Quick Start Kit: #17-536
Fixierung der Optik: One Retainer Ring Included
Tubusgewinde: SM1 (1.035" x 40 TPI)
Freie Apertur CA (mm): 23
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 8.0
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 1.0
Kompatible Stangen: M4 x 0.7
Kompatibilität Tubus-System: SM1 Lens Tubes
Höhe Mittelachse (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen