

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

Produkt #13-731

KONTAKT

-

 1

+

€4.182,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.182,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
5GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Lucid Vision Labs

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#13-751](#)

Bufferspeicher: 380MB
Kamera-Familie: Atlas™
Modellnummer: ATL168S-MT
Sensortyp: Sony IMX387
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 4/3"
Auflösung (Megapixel): 16.80
Pixel (h x v): 5,456 x 3,076
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 18.82 x 10.61
Bildrate (fps): 33.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: 30µs - 10s
Stecker: 5GigE, M12
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #18-364 Europe: #18-364 Japan: #18-364 Korea: Not Available China: #18-364
Energieverbrauch (W): 8 (External Power Supply) 8.5 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 240
Mount: TFL-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71
Betriebstemperatur (°C): -20 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin M8
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen