

TECHSPEC® Halterung, 110 mm Innendurchmesser



Mounting Clamp, 110mm Inner Diameter, #56-027

Produkt #56-027 3-4 TAGE



1



€215,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€215,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Innendurchmesser (mm):
110.0

Typ:
Lens Accessory

Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

Konform

Reach 209:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen
