

# MicroBrite LED-Punktstrahler, rot, 625 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #34-220 3-4TAGE

- 1 + **€329,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€329,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:  
Red

Durchmesser (mm):  
7.90

Faserdurchmesser (Inch):  
1/4

Modellnummer:

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SL223-625IC                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Länge (mm):</b><br>38.10                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Außendurchmesser (Zoll):</b><br>0.312                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wellenlänge (nm):</b><br>625.00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lebensdauer der LED (Stunden):</b><br>50,000                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#66-855</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> |
| <b>Kabellänge (m):</b><br>2                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beleuchtungsart:</b><br>LED Illuminator                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hersteller:</b><br>Advanced Illumination                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gehäusegeometrie:</b><br>Spot Light                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Betriebsmodus:</b><br>Constant                                                                                                                                                                                                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>      |