

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#15-905** 3-4TAGE



1



€604,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€604,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
White

Lebensdauer (Stunden):
>50,000

Innendurchmesser (mm):

66
Eingangsspannung (V): 12 DC
Modellnummer: 600.200
Außendurchmesser (mm): 114
Arbeitsabstand (mm): 55 - 135
Intensitätssteuerung: Yes
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-907 Europe: #15-907 Japan: #15-907 Korea: #15-907 China: #15-907
Anzahl LEDs: 45
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hersteller: SCHOTT
Gehäusegeometrie: Ring Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen