

# SCHOTT EasyLED Spotlight

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT EasyLED Spotlight

Produkt #15-921 3-4 TAGE



1



€455,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€455,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:  
White

Lebensdauer (Stunden):  
>50,000

Eingangsspannung (V):  
5 DC

Modellnummer:  
600.101

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Außendurchmesser (mm):</b><br>25 (Spot Light Head)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Intensitätssteuerung:</b><br>Yes                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lichtausgang (Lumen):</b><br>130                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#15-907</a><br>Europe: <a href="#">#15-907</a><br>Japan: <a href="#">#15-907</a><br>Korea: <a href="#">#15-907</a><br>China: <a href="#">#15-907</a> |
| <b>Beleuchtungsart:</b><br>LED Illuminator                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hersteller:</b><br>SCHOTT                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gehäusegeometrie:</b><br>Spot Light                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Betriebsmodus:</b><br>Constant                                                                                                                                                                                                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |