



Spectral Black, Folie, Bogen mit 20 x 60 cm, selbstklebend, geringe Ausgasung

Mehr Produkte von [Acktar](#)



Acktar Light Absorbent Foil



Produkt #12-518 [KONTAKT](#)



1



€350,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€350,50

Stk. 6+

€315,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Spectral Black™

Modellnummer: SB-20X060-3
Betriebstemperatur (°C): -40 to +150
Größe (mm): 200 x 600
Typ: Low Outgassing Adhesive
Beschichtungsdicke (µm): 3 - 7
Dicke Folie (µm): 125
Abriebfestigkeit: Moderate
Dicke Klebeschicht (µm): 60
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit: ML-C-48497A
Wellenlängenbereich (µm): 0.3 - 14
Abmessung (cm): 20 x 60
Hinweis: Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform