

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Planspiegel](#) / [Laserspiegel](#)

TECHSPEC®

Präzise Ultraviolettspiegel



- 120 nm und 190 nm Designwellenlängen
- >85 % durchschnittliche Reflektivität über den spezifizierten Wellenlängenbereich
- Veredelte metallische Beschichtungen für breitbandige Reflektivität im sichtbaren Bereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):	90
--------------------	----




Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):		λ/10	
Substrat:		Fused Silica (Corning 7980)	
Art der Beschichtung:		Metal	
Einfallswinkel (°):		0	

Materialeigenschaften

Vakuumkompatibilität:	10^{-7} Torr
-----------------------	----------------

Technische Informationen



Produkte

Durchm. (mm)	Oberflächenebenheit (P-V)	Beschichtungsspezifikation	Beschichtung	AOI (°)	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
5.00	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	2.00	#18-725	€257,50 Mengenrabatte	14 In Stock
10.00	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	2.00	#18-726	€267,80 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	6.00	#33-912	€278,10 Mengenrabatte	7 In Stock
15.00	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	3.00	#18-727	€283,25 Mengenrabatte	14 In Stock
20.00	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	3.00	#18-728	€293,55 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	6.00	#33-913	€293,55 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	5.00	#18-729	€303,85 Mengenrabatte	9 In Stock
35.00	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	5.00	#18-730	€309,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	5.00	#18-731	€324,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	λ/10	R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm	Enhanced Aluminum (120- 600nm)	0	10.00	#33-914	€391,40 Mengenrabatte	12 In Stock
5.00	λ/10	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	2.00	#18-739	€283,25 Mengenrabatte	12 In Stock
10.00	λ/10	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	2.00	#18-740	€293,55 Mengenrabatte	10 In Stock
12.50	λ/10	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	6.00	#18-741	€298,70 Mengenrabatte	3 In Stock
12.50	λ/10	R _{avg} >88% @ 190 - 195nm R _{avg} >85% @ 200 - 600nm	Enhanced Aluminum (190- 600nm)	0	6.00	#48-567	€262,65 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	λ/10	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	3.00	#18-742	€303,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	λ/10	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	3.00	#18-743	€314,15 Mengenrabatte	13 In Stock
25.00	λ/10	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	6.00	#18-744	€324,45 Mengenrabatte	11 In Stock

25.00	$\lambda/10$	R _{avg} >88% @ 190 - 195nm R _{avg} >85% @ 200 - 600nm	Enhanced Aluminum (190- 600nm)	0	6.00	#48-568	€283,25 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	$\lambda/10$	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	5.00	#18-745	€329,60 Mengenrabatte	11 In Stock
35.00	$\lambda/10$	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	5.00	#18-746	€350,20 Mengenrabatte	10 In Stock
40.00	$\lambda/10$	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	5.00	#18-747	€365,65 Mengenrabatte	12 In Stock
50.00	$\lambda/10$	R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Enhanced Aluminum (190- 900nm)	0	10.00	#18-748	€410,97 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	$\lambda/10$	R _{avg} >88% @ 190 - 195nm R _{avg} >85% @ 200 - 600nm	Enhanced Aluminum (190- 600nm)	0	10.00	#48-569	€355,35 Mengenrabatte	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com