


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Asphären](#) / [Gepresste Asphären aus Glas](#)

LightPath® Asphären zur Kollimation blauer Laser Mehr Produkte

von [Lightpath®](#)



- Optimiert für Laserdioden mit 405 nm und 488 nm
- Ideal für biomedizinische Geräte und Datenspeicherung
- Beugungsbegrenzte gepresste asphärische Linsen

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase: Protective as needed

Optische Eigenschaften

Substrat: [D-Lak6](#)

Beschichtung: BBAR (350-600nm)	Beschichtungsspezifikation: $R_{abs} < 1.0\%$ @ 350 - 600nm
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 600	Konjugierter Abstand: Infinite

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	NA	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
6.33	4.00	0.61	BBAR (350-600nm)	#83-681	€101,97 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.33	4.02	0.60	BBAR (350-600nm)	#83-990	€101,97 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.00	1.41	0.50	BBAR (350-600nm)	#37-108	€94,25 Mengenrabatte	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com