

[Alle Produkte](#) / [Bildverarbeitungsobjektive](#) / [M12-Objektive \(S-Mount-Objektive\)](#)

TECHSPEC® M12-Objektive mit Flüssiglinse



- S-Mount-Objektive für bis zu 1/1,8" Sensoren
- Bis zu 5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Flüssiglinse bietet schnellen Autofokus
- 6 mm bis 16 mm Brennweite

Spezifikationen

Produktdetails

Series: LL M12 Series		Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.	
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Corning® Varioptic® A-39N0		IR-Sperrfilter: No	
Physikalische und mechanische Eigenschaften			
Blende: Fixed		Auflagemaß (mm): 14.025	
Optische Eigenschaften			
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700		Blende (f/#): f/2.4	
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm			
Sensor			
Pixel Size (µm): 2.74			
Gewinde & Montage			
Filtergewinde: N/A		Mount: S-Mount (M12 x 0.5)	

Technische Informationen

Produkte

BW (mm)	Blende (f/#)	Max. Sensorgröße	WD (mm)	IR- Sperrfilter	Artikelnummer	Preis	Kaufen
6.00	f/2.4	1/2"	100 - ∞	No	#37-521	€440,00	2 In Stock
8.00	f/2.4	1/2"	150 - ∞	No	#37-522	€440,00	Kontakt
12.00	f/2.4	1/2"	150 - ∞	No	#37-523	€440,00	Kontakt
16.00	f/2.4	1/1.8"	220 - ∞	No	#37-524	€440,00	Kontakt



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com