

[Alle Produkte](#) / [Optomechanik](#) / [Manuelle Positionierungsbühnen](#) / [Manuelle Bühnen und Verschiebebühnen](#)

Metrische Bühnen mit Kugellager



- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
- Versionen mit und ohne Durchbohrung
- Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
- Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:	Linear (X)	Führungssystem:	Ball Bearing
Orientierung Verstellechraube:	Center Drive	Aufbau:	Aluminium Stage
Abweichung von gerader Linie (µm):	2 per 25mm of travel		

Technische Informationen

Produkte

Bühnengröße (mm)	Verstellung	Orientierung Verstellschraube	Verstellweg (mm)	Hinweis	Artikelnummer	Preis	Kaufen
31.8 x 32.5	Metric Micrometer	Center Drive	13	Thru-Hole	#56-355	€483,07	1 In Stock
#56-356 Ausverkauf							
<div><div></div><div>Ausverkauf</div><div>Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!</div></div>							
31.8 x 32.5	Fine Screw (64 Pitch)	Center Drive	12.7	Thru-Hole		€283,20	Kontakt
127 x 127	Metric Micrometer	Center Drive	25	Solid Top	#13-772	€968,20	1 In Stock

[#13-770 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 50 Solid Top

€757,00

4 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 : www.edmundoptics.com

