

[Alle Produkte](#) / [Labor und Produktion](#) / [Werkzeuge Labor](#)

Optopolymer[®] Diffus reflektierender Film



- Optisches PTFE-Material mit lambertscher Reflexion
- Hohe Reflexion von 250-2500 nm
- Hohe UV-Beständigkeit und Chemieresistenz

Spezifikationen

Produktdetails

Abmessung (cm): 20 x 30

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm): 200 x 300



Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (µm): 0.25 - 2.5

Umwelt & Haltbarkeit


Betriebstemperatur (°C): -200 to +260

Technische Informationen



Typical, normalized reflectance profile of Optopolymer®, showing near Lambertian properties. The gap in data is due to the detector crossing the path of the incident beam.

Optopolymer® Nominal Reflectance



Produkte

Titel	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Diffus reflektierender Film OptoPolymer®, 20 x 30 cm, optisches PTFE, Dicke 0,5 mm, klebend	#22-986	€159,00 Mengenrabatte	3 In Stock
Diffus reflektierender Film OptoPolymer®, 20 x 30 cm, optisches PTFE, Dicke 1 mm, klebend	#22-987	€203,00 Mengenrabatte	2 In Stock
Diffus reflektierender Film OptoPolymer®, 20 x 30 cm, optisches PTFE, Dicke 2 mm, klebend	#22-988	€246,00 Mengenrabatte	Kontakt



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com