

[Alle Produkte](#) / [Bildverarbeitungsobjektive](#) / [Objektive mit Festbrennweite](#)

## Motorisierte Objektive mit Festbrennweite der LensConnect-Serie von Computar



- Fokus- und Blendeneinstellung über USB-Schnittstelle
- 12 Megapixel, 1/1,1", C-Mount
- Brennweiten von 8 mm bis 50 mm
- [Versionen mit variabler Brennweite](#) verfügbar

# Spezifikationen

|                                                 |  |                                |                              |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| Produktdetails                                  |  |                                |                              |
| Series:                                         |  | Computar Motorized LensConnect |                              |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften     |  |                                |                              |
| Blende:                                         |  | Motorized                      |                              |
| Außendurchmesser (mm):                          |  | 59.5                           |                              |
| Optische Eigenschaften                          |  |                                |                              |
| Max. Bildkreis (mm):                            |  | 14.00                          |                              |
| Sensor                                          |  |                                |                              |
| Max. Sensorgröße:                               |  | 1/1.1"                         | Auflösung (Megapixel): 12.00 |
| Pixel Size (µm):                                |  | 3.45                           |                              |
| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle |  |                                |                              |
| Schnittstelle:                                  |  | USB2.0 TypeA                   |                              |
| Kabellänge (mm):                                |  | 300 ±20                        |                              |
| Gewinde & Montage                               |  |                                |                              |
| Mount:                                          |  | C-Mount                        |                              |

## Technische Informationen

## Produkte

| BW<br>(mm) | Max.<br>Sensorgröße | Blende<br>(f/#) | WD<br>(mm)        | Artikelnummer           | Preis     | Kaufen     |
|------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 8.00       | 1/1.1"              | f/2.8 - f/16    | 100 -<br>$\infty$ | <a href="#">#24-189</a> | €1.364,00 | 2 In Stock |
| 12.00      | 1/1.1"              | f/2.4 - f/16    | 100 -<br>$\infty$ | <a href="#">#24-190</a> | €1.364,00 | 1 In Stock |
| 16.00      | 1/1.1"              | f/2.3 - f/16    | 110 -<br>$\infty$ | <a href="#">#24-191</a> | €1.364,00 | 1 In Stock |
| 25.00      | 1/1.1"              | f/2.3 - f/16    | 120 -<br>$\infty$ | <a href="#">#24-192</a> | €1.364,00 | 2 In Stock |
| 35.00      | 1/1.1"              | f/2.5 - f/16    | 160 -<br>$\infty$ | <a href="#">#24-193</a> | €1.364,00 | 1 In Stock |
| 50.00      | 1/1.1"              | f/2.8 - f/16    | 200 -<br>$\infty$ | <a href="#">#24-194</a> | €1.364,00 | 1 In Stock |



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)