

1/4-20-Stativadapter für Triton2™ und SenSWIR™

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



1/4-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™

Produkt **#29-106** **14 In Stock**

-

1

+

€56^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€56,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Camera Accessory	Typ:
Includes: 4 x M3 mounting screws	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
36 x 44 x 6	Größe (mm):

Sensor	
Global	Verschlusstyp:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- 2,5GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (2,5GigE)
- Sensoren mit 0,3 bis 24,50 Megapixeln
- Kompakte Größe: 44 x29 x45,3 mm
- IP67-Schutz mit optionalen Objektivtuben

LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) bieten Datenübertragungsraten bis 2,5GigE und ermöglichen so hohe Bildraten bei hoher Auflösung. Die Kameras sind mit einem aktiv ausgerichteten Bildsensor ausgestattet, der die Neigung und Drehung des Sensors minimiert und die Ausrichtung des Bildsensors auf die optische Achse des Objektivs gewährleistet. Für raue Umgebungen mit Staub und Wasser werden Objektivtuben mit Schutzgrad IP67 angeboten. Die LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) haben ein ausgezeichnetes Temperaturmanagement mit einem großen Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 55°C. Die Kameras können ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Prozesskontrolle und der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.