

Gefasster absorbierender ND-Filter, OD 0,9, M39,0 x 0,50



Produkt **#59-176** AUSVERKAUF **1 In Stock**

-

1

+

€31^{,88}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€31,88 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

AR Coating: MgF₂

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

34.0	Freie Apertur CA (mm):
5.00	Dicke mit Fassung (mm):
Optische Eigenschaften	
0.9	Optische Dichte OD:
ND Filter Glass	Substrat: ☐
80-50	Oberflächenqualität:
12.5	Transmission (%):
400 - 700	Blockungsbereich (nm):
R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
Gewinde & Montage	
M39 x 0.50	Filtergewinde:
5.2 ± 0.3	Fassungsdicke (mm):
41.0 ± 0.3	Fassungsdurchmesser (mm):
7	Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	REACH 201:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Spektral flach von 400 - 700 nm
- Homogenes Glas: Blockung durch Absorption
- Licht-/Belichtungssteuerung für die Bildverarbeitung

Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter haben eine graue Farbe und reduzieren die Lichtmenge, die den Kamerasensor erreicht. Da der Transmissionswert über den sichtbaren Bereich nur sehr gering schwankt, wird die Farbbalance nicht beeinflusst. Durch den Einsatz von ND-Filtern kann die Blende trotz hoher Lichtintensitäten offengelassen und so die Tiefenschärfe verringert werden. Bei einer geringen Tiefenschärfe können wichtige Bildinformationen besser vom Hintergrund abgehoben werden. Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter sind verglichen mit Polarisationsfiltern ideal für die allgemeine Lichtreduktion bei extremen Lichtintensitäten. Durch eine Kombination der Filter können andere optische Dichtewerte (OD) erreicht werden. Alle gefassten Filter haben identische Innen- bzw. Außengewinde und können zusammengeschraubt werden. Die Kombination von Filtern mit den Dichten 0,6 und 0,9 ergibt zum Beispiel eine optische Dichte von 1,5. Die optische Dichte hängt über folgende Formel mit der Transmission zusammen: $T = 10^{-D} \times 100$ = Transmission in Prozent.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

