

0,125" Verstellweg, XYZ-Achse, Mikroserie (A) mit abgedeckten Schienen



Produkt #56-418 **KONTAKT**

⊖ 1 ⊕ €910⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€910,00 stückpreis
---------	--------------------

Need More?	Angebotsanfrage
------------	---------------------------------

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

With Covered Rails **Hinweis:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X-Y-Z) **Art der Bewegung:**

Ball Bearing	Führungssystem:
Center Drive	Orientierung Verstellerschraube:
14.2 x 26.2	Bühnengröße (mm):
3.1	Verstellweg (mm):
0.125	Verstellweg (Zoll):
0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread	Mittiges Loch:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails	Aufbau:
0.25	Belastbarkeit, senkrecht (kg):
0.56 x 1.03	Bühnengröße (Zoll):
1.5	Abweichung von gerader Linie (µm):
12	Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

0.01	Seitenschlag/Wobble (mrad):
------	------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Fine Screw (80 Pitch)	Verstellung:
-----------------------	---------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- Zwei Größen und drei verschiedene Verstellwege erhältlich
- Versionen mit abgedeckten Schienen (CR)
- Modelle mit X-, XY- und XYZ-Achse

Diese Bühnen sind die kleinsten heute erhältlichen Positionierungsbühnen. Der Schlitten bietet eine präzise, glatte Bewegung ohne Spiel. Abweichung von gerader Linie < 2 Mikrometer, Verstellung über feine 80 TPI Schraube. Die größere Serie (Bühnengröße B) hat einen längeren Verstellweg und höhere Belastungsgrenzen. Die Bohrungen sind mit metrischen Aufbauten kompatibel. Die Modelle mit abgedeckten Schienen (CR) sind etwas breiter, bieten dafür aber Schutz für die Führungsschiene. Um Raumfilter aufzubauen, können mit dem Zubehör Lochblenden montiert werden.

Technische Informationen

