

Kabelloser Thermosäulen-Detektor für Leistung und Energie, 0,19 - 20 μm , 300 W



0.19 - 20 μm , 300W, Thermopile Wireless Power & Energy Detector

Produkt #17-210 **1 In Stock**

- 1 + €3.725⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€3.725,00 stückpreis
Stk. 5+	€3.350,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fan Cooled **Kühlmethode:**

1 **Max. Leistungsdichte (J/cm²):**

Not Required **Kompatible Messgeräte:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

121.1 x 92 x 116.8	Größe (mm):
1410	Gewicht (g):
1.41	Gewicht (kg):
55	Aktive Fläche (mm):

Optische Eigenschaften

190 - 20000	Wellenlängenbereich (nm):
0.19 - 20	Wellenlängenbereich (µm):

Sensor

Thermopile	Sensor:
------------	----------------

Elektronische Spezifikationen

300,000	Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
300	Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):

45,000	Zerstörschwelle (W/cm²):
45	Zerstörschwelle (kW/cm²):

15 mW	Rauschen:
-------	------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Bluetooth®	Computerschnittstelle:
------------	-------------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Detektor und Messgerät in einem, funktioniert kabellos über Bluetooth®
- Überwachung von Laserstrahlparametern über die App "Gentec-EO BLU" (verfügbar für iOS und Android) oder über PC-Software
- Lange Batteriebensdauer von bis zu 5 Tagen bei kontinuierlicher Nutzung
- [Leistungs- und Energiedetektoren mit Kabel](#) sind ebenfalls verfügbar

Edmund Optics® Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren kombinieren Detektor und Messgerät mit der Bluetooth®-Technologie und bieten so eine praktische Komplettlösung für die Laserstrahlanalyse. Die Detektoren können entweder über die App Gentec-EO BLU (verfügbar für iOS und Android) oder mit dem mitgelieferten Bluetooth-Empfänger über einen PC mit der Software PC-Gentec-EO betrieben werden. Messungen können je nach Umgebungsbedingungen bis zu 30 m entfernt vom Detektor mit der gleichen Qualität wie bei einem kabelgebundenen Detektor stattfinden. Edmund Optics® Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren sind kompatibel mit Eingangsstrahlleistungen bis 300 W und sind ideal für Labore geeignet, in denen die Lasermessung vereinfacht und die Anzahl an Kabeln und Geräten reduziert werden soll. Die Detektoren haben eine lange Batteriebensdauer von bis zu 5 Tagen bei kontinuierlicher Nutzung und können über USB aufgeladen werden.