

Silizium-Detektor für Leistung, 0,210 - 1,08 µm, 11 mW



0.210 - 1.08µm, 11mW, Silicon Power Detector

Produkt **#78-463** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€2.290⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€2.290,00 stückpreis
Stk. 5+	€2.060,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
OD 0.3 Attenuator	Mitgelieferte Filter:
PH100-SiUV-OD.3-INT-D0	Modellnummer:
Integra (Integrated)	Kompatible Messgeräte:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

38.1 Dia. x27.4 T	Größe (mm):
130	Gewicht (g):
0.13	Gewicht (kg):
10	Aktive Fläche (mm):

Optische Eigenschaften

210 - 1080	Wellenlängenbereich (nm):
0.210 - 1.08	Wellenlängenbereich (µm):

Sensor

Silicon	Sensor:
---------	---------

Elektronische Spezifikationen

11	Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
0.011	Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
100	Zerstörschwelle (W/cm²):
0.1	Zerstörschwelle (kW/cm²):
10 pW	Rauschen:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Fotodetektoren, Thermosäulen und pyroelektrische Detektoren verfügbar
 - Verschiedene Flächengrößen mit großem Empfindlichkeitsbereich
 - Kabellose Detektoren und Detektoren ohne Messgerät ebenfalls erhältlich
- Die Gentec-EO Integra Leistungs- und Energiedetektoren mit USB kombinieren ein Leistungsmessgerät und einen Detektor in einem praktischen Paket und bieten schnelle Reaktionszeiten und genaue Messungen für die Strahlanalyse. Die Detektoren sind mit einer USB-Schnittstelle für den einfachen Anschluss an einen PC oder ein anderes Erfassungssystem ausgestattet und enthalten eine benutzerfreundliche Software, die die Steuerung über einen PC oder eine serielle Schnittstelle ermöglicht. Die vielseitigen pyroelektrischen Energiedetektoren mit Breitbandbeschichtungen sind für geringe bis hohe Leistungsdichten optimiert. Gentec-EO Integra Leistungs- und Energiedetektoren mit USB können mit einer Vielzahl von Laserleistungen von Nanowatt bis zu mehreren Kilowatt eingesetzt werden. Die Detektoren sind ideal für Laserenergiemessungen, thermische Bildgebung und Fernerkundung.