

LightPath 354064 | Gespresste Asphäre, 6 mm Durchm., 0,20 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#37-111** **20+ In Stock**

-

1

+

€75^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€75,00 stückpreis
Stk. 11-49	€67,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Kompatibles Laserfenster:	
Thickness: 0.25 (t) (mm)	
Material: BK7	
Artikelnummer von LightPath:	
354064	

Typ:	
Aspheric Lens	

Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
6.00 ±0.015	Durchmesser (mm):
5.2	Freie Apertur CA (mm):
2.59	Randdicke ET (mm):
3.10 ±0.05	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
8.706	Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm):
Optische Eigenschaften	
11.00 @ 633nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.24	Numerische Apertur NA:
D-ZK3	Substrat: □
±1	Toleranz Brennweite (%):
633	Designwellenlänge Asphäre (nm):
BBAR (1050-1600nm)	Beschichtung:
R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm	Beschichtungsspezifikation:
80-50	Oberflächenqualität:
2.50	Blende:
1050 - 1600	Wellenlängenbereich (nm):
9.3	Arbeitsabstand (mm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
< 0.09	Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
Umwelt & Haltbarkeit	
≤200	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Keine sphärischen Aberrationen
- Verschiedene Beschichtungen erhältlich
- Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eliminieren die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NA Licht möglichst effizient sammeln, um die Strahlleistung über lange Distanzen beizubehalten. LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen

;