

## LightPath 354062 | Gespresste Asphäre, 6 mm Durchm., 0,24 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt #83-706 **KONTAKT**

⊖ 1 ⊕ €85<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-10	€85,00 stückpreis
Stk. 11-49	€76,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

354062 **Artikelnummer von LightPath:**

Aspheric Lens **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

6.00 ±0.015 **Durchmesser (mm):**

5.20	<b>Freie Apertur CA (mm):</b>
1.53	<b>Randdicke ET (mm):</b>
2.25 ±0.05	<b>Mittendicke CT (mm):</b>
Protective as needed	<b>Fase:</b>

## Optische Eigenschaften

11.00 @633nm	<b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b>
0.24	<b>Numerische Apertur NA:</b>
<b>D-ZK3</b>	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
±1	<b>Toleranz Brennweite (%):</b>
633	<b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b>
BBAR (600-1050nm)	<b>Beschichtung:</b>
R <sub>abs</sub> <1.0% @ 600 - 1050nm	<b>Beschichtungsspezifikation:</b>
100-60	<b>Oberflächenqualität:</b>
2.08	<b>Blende:</b>
61.16	<b>Abbe-Zahl (v<sub>d</sub>):</b>
1.589	<b>Brechungsindex (n<sub>d</sub>):</b>
600 - 1050	<b>Wellenlängenbereich (nm):</b>
9.700	<b>Arbeitsabstand (mm):</b>
Infinite	<b>Konjugierter Abstand:</b>
633.00	<b>Designwellenlänge Brennweite (nm):</b>
< 0.200	<b>Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):</b>

## Materialeigenschaften

7.6	<b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b>
-----	---

## Konformität mit Standards

<b>Konform</b>	<b>RoHS 2015:</b>
<b>Anzeigen</b>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<b>Konform</b>	<b>Reach 247:</b>

## Produktdetails

- Kompakte, gepresste asphärische Linse
- Bessere Eigenschaften als Zweilinser oder Triplets
- Ideal für Laser und Messsysteme

LightPath® Gepresste Asphären für laserbasierte Tools erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von laserbasierten Werkzeugen und Messsystemen, beispielsweise die von Nivelliergeräten, Projektoren, Scannern und Zieloptiken. Durch Nutzung einer einzigen asphärischen Linse entfällt die Notwendigkeit eines Systems mit mehreren Linsen und es ergibt sich ein kompakterer und robusterer Aufbau. Jede asphärische Linse wird mit verschiedenen Antireflexionsbeschichtungen mit optimierter Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Wellenlängenbereich angeboten. Durch die Antireflexionsbeschichtung der Linsen ergibt sich im Durchschnitt eine Reflexion von weniger als 1% über den gesamten Designwellenlängenbereich.

## Kompatible Halterungen