

LightPath 354996 | Gespresste Asphäre, 3 mm Durchm., 0,30 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt **#83-714** **20+ In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€85⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€85,00 stückpreis
Stk. 11-49	€76,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
354996	Artikelnummer von LightPath:
Aspheric Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

3.00 ±0.015	
2.70	Freie Apertur CA (mm):
1.33	Randdicke ET (mm):
1.78 ±0.05	Mittendicke CT (mm):
	Fase:
Protective as needed	

Optische Eigenschaften

4.50 @ 633nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.30	Numerische Apertur NA:
D-ZK3	Substrat: 
±1	Toleranz Brennweite (%):
633	Designwellenlänge Asphäre (nm):
BBAR (600-1050nm)	Beschichtung:
R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm	Beschichtungsspezifikation:
60-40	Oberflächenqualität:
1.67	Blende:
600 - 1050	Wellenlängenbereich (nm):
3.500	Arbeitsabstand (mm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
< 0.070	Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Kompakte, gepresste asphärische Linse
 - Bessere Eigenschaften als Zweilinser oder Triplets
 - Ideal für Laser und Messsysteme
- LightPath® Gepresste Asphären für laserbasierte Tools erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von laserbasierten Werkzeugen und Messsystemen, beispielsweise die von Nivelliergeräten, Projektoren, Scannern und Zieloptiken. Durch Nutzung einer einzigen asphärischen Linse entfällt die Notwendigkeit eines Systems mit mehreren Linsen und es ergibt sich ein kompakterer und robusterer Aufbau. Jede asphärische Linse wird mit verschiedenen Antireflexionsbeschichtungen mit optimierter Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Wellenlängenbereich angeboten. Durch die Antireflexionsbeschichtung der Linsen ergibt sich im Durchschnitt eine Reflexion von weniger als 1% über den gesamten Designwellenlängenbereich.