

TECHSPEC[®]Telezentrisches CobaltTL Objektiv, 0,367X



0.367X Magnification



Produkt **#88-602** **20+ In Stock**

-

1

+

€2.215⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.215,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
CobaltTL Series	Series:
#89-721 Sold Separately	Produktnr. Halterung:
Telecentric Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable	Blende:
163.50	Länge (mm):
70.0	Max. Durchmesser (mm):
627	Gewicht (g):
17.5	Auflagemaß (mm):

Optische Eigenschaften

38.41mm	Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
34.92mm	Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
24.00mm	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
19.63mm	Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
17.45mm	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
17.60	Max. Bildkreis (mm):
0.031	Numerische Apertur NA, Objektseite:
10 (7)	Anzahl Elemente (Gruppen):
<0.114	Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.084	Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
0.367X	Vergrößerung PMAG:
0.37	Vergrößerung des telezentrischen Objektivs:
169	Arbeitsabstand (mm):
38.4 x 28.8	Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
f/6 - f/16	Blende (f/#):
425 - 675nm BBAR	Beschichtung:
±2.305mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)	Tiefenschärfe (mm):
0.367X	Vergrößerung:
VIS	Wellenlängenbereich:

Sensor

1.1"	Max. Sensorgröße:
2.20	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage

M67 x0.75 (Female)	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------


Produktdetails

- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und In-Line-Beleuchtungsoption
- Bis zu 20 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße


• Telezentrische C-Mount-Objektive für 1,1" Sensoren mit Blendenzahl bis zu f/4

TECHSPEC® Telezentrische CobaltTL Objektive wurden für die Inspektion von Halbleitern und Elektronik sowie für verschiedenste Messungen entwickelt. Diese telezentrischen Objektive erreichen einen hohen Lichtdurchsatz mit branchenführenden geringen Blendenwerten. Die Objektive können mit einer Telezentrie von 0,015° und einer Verzeichnung von nur 0,013% ideal für Stitching-Anwendungen in der Bildverarbeitung eingesetzt werden. Die Sensorformatdiagonale von 17,6 mm der Objektive ist kompatibel mit dem IMX304 1,1" Sensor von Sony und anderen Sensoren mit ähnlichen Formaten wie z. B. dem IMX183 von Sony. TECHSPEC® Telezentrische CobaltTL Objektive bieten einmalige Kontrastwerte und erreichen so eine maximale Bildqualität mit höchster Messgenauigkeit. Bei den In-Line-Versionen kann der Beleuchtungseingang gedreht / neu positioniert werden, um eine höchste Flexibilität beim Einbau in Maschinen zu gewährleisten. Die Objektive können in Umgebungen mit starken Vibrationen eingesetzt werden und haben eine abnehmbare Feststellschraube zur Fixierung der Blende.


Technische Informationen




#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot




#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot




#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot



#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 169mm Working Distance, f6



#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 169mm Working Distance, f6



#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 169mm Working Distance, f10



#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 169mm Working Distance, f10

Description		Stock No.	Length (A)	Front Diameter (B)	Back Diameter (C)
0.28X	C-Mount	#62-921	197.59mm	138.6mm	50mm
0.36X	C-Mount	#88-602	163.5mm	70mm	43.5mm
0.5X	C-Mount	#62-911	172.9mm	90mm	50mm
0.55X	C-Mount	#88-603	182.5mm	62mm	43.5mm
0.69X	C-Mount	#15-872 / #15-873 (In-Line)	174.96mm	55mm	46mm
0.9X	C-Mount	#62-901	199.8mm	65mm	53mm
