

TECHSPEC<sup>®</sup> C-Mount Abstandsring aus Messing, 0,5 mm Dicke



Brass Spacer Ring

Produkt #03-631 20+ In Stock

-

1

+

€11<sup>25</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €11,25 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €10,50 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €10,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Spacer Ring

Funktion:

| Physikalische und mechanische Eigenschaften    |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 0.50                                           | Dicke (mm):             |
| 29.0                                           | Außendurchmesser (mm):  |
| 25.5                                           | Innendurchmesser (mm):  |
| Gewinde & Montage                              |                         |
| C-Mount                                        | Gewindeart:             |
| Konformität mit Standards                      |                         |
| <a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> | RoHS 2015:              |
| <a href="#">Anzeigen</a>                       | Konformitätszertifikat: |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a>               | Reach 247:              |

## PRODUKTDDETAILS

- Passen über C-, S- und T-Mount Außengewinde
- Große Auswahl an Dicken verfügbar für genaue Abstände
- Abstandsringskits verfügbar

TECHSPEC® Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount passen über die Außengewinde unserer C-, S- und T-Mount Komponenten und vergrößern die Systemlänge. Die Abstandsringe sind ideal, um kleine Änderungen des Komponentenabstands in einem optischen System vorzunehmen. TECHSPEC Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount sind in Dicken zwischen 0,25 mm und 2 mm verfügbar, damit spezifische Abstandseinstellungen in der jeweiligen Anwendung möglich sind. Die Abstandsringe können kombiniert werden, um den benötigten Abstand zu erreichen.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

