

LightPath 354330 | Gespresste Asphäre, 6,33 mm Durchm., 0,70 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#87-166** 17 In Stock

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€85⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€85,00 stückpreis
Stk. 11-49	€76,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
354330	Artikelnummer von LightPath:
Aspheric Lens	Typ:
Collimate or Focus Laser Light	Typische Anwendungen:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
6.33 ±0.020	Durchmesser (mm):
5	Freie Apertur CA (mm):
1.56	Randdicke ET (mm):
3.21 ±0.03	Mittendicke CT (mm):

Protective as needed	Fase:
----------------------	-------

Optische Eigenschaften	
3.10 @ 830nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.68	Numerische Apertur NA:
D-ZK3	Substrat: 
±1	Toleranz Brennweite (%):
830	Designwellenlänge Asphäre (nm):
BBAR (600-1050nm)	Beschichtung:
R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm	Beschichtungsspezifikation:
40-20	Oberflächenqualität:
0.74	Blende:
600 - 1050	Wellenlängenbereich (nm):
1.8	Arbeitsabstand (mm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
< 0.20	Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):

Umwelt & Haltbarkeit	
≤200	Betriebstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Keine sphärischen Aberrationen
- Verschiedene Beschichtungen erhältlich
- Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eliminieren die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NALicht möglichst effizient sammeln, um die Strahlleistung über lange Distanzen beizubehalten. LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.

Technische Informationen



;