


0,6" x 0,6", 0,2" BW, Fresnellinse, asphärisch geformte Rillen



0.6" x 0.6", 0.2" FL, Aspheric Fresnel Lens, #43-021

Produkt **#43-021** 20+ In Stock

-

1

+

€39⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€39,00 stückpreis
Stk. 11-49	€33,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fresnel Lens	Typ:
Designed with infinite conjugate on flat side	Typische Anwendungen:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.06	Mittendicke CT (Zoll):

±0.05	Toleranz Größe (Zoll):
0.6 x 0.6	Größe (Zoll):
15.24 x 15.24	Größe (mm):
effektiver Durchmesser (Zoll): Consists of three 0.2" fresnel patterns	
±40	Toleranz Dicke (%):

Optische Eigenschaften

5.08	Effektive Brennweite EFL (mm):
Acrylic	Substrat: □
Uncoated	Beschichtung:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
0.20	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
400.00	Linien pro Zoll:
1.49	Brechungsindex (n _d):
85 (Typical)	Transmission (%):

Umwelt & Haltbarkeit

80 (Maximum)	Betriebstemperatur (°C):
--------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Dünne, flache Linsen für Fokussieranwendungen
- Große Größen für maximale Lichtsammelleffizienz
- Asphärisch geformte Rillen für verbesserten Durchsatz

Bei einer Fresnellinse wird die gekrümmte Oberfläche einer herkömmlichen Linse durch konzentrische Rillen, die aus der Oberfläche einer dünnen, leichten Kunststoffplatte geformt werden, ersetzt. Die Rillen sind individuelle, refraktive Oberflächen (wie kleine Prismen im Querschnitt), die parallele Strahlen wie herkömmliche Linsen in einem Brennpunkt sammeln. Weil die Linse so dünn ist geht sehr wenig Licht durch Absorption verloren. Fresnellinsen sind immer ein Kompromiss zwischen Effizienz und Bildqualität. Eine hohe Rillendichte erlaubt qualitativere Bilder, eine niedrige Rillendichte führt zu höherer Effizienz (nötig bei lichtsammelnden Anwendungen). In Systemen mit unendlichem Abstand sollte die gerillte Seite nach Unendlich zeigen.

Fresnellinsen werden oft in lichtsammelnden Systemen wie Kondensoren oder Emitter/Detektor-Aufbauten verwendet. Sie können außerdem als Vergrößerer oder Projektorlinse verwendet werden; dies wird wegen der hohen Verzeichnung allerdings nicht empfohlen.

Technische Informationen



