

LDM-Laserdiodenmodul Mikro, 0,9 mW, 635 nm



Produkt **#57-098** **5 In Stock**

-

1

+

€143^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€143,00 stückpreis
Stk. 10+	€136,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Produktdetails

Konstante Ausfallrate MTTF@ 25° (Stunden):
≥30,000

Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key

Lasertyp:
Diode

II		CDRH-Laserklasse:
Physikalische und mechanische Eigenschaften		
3	Gewicht (g):	
<25	Punktgenauigkeit (mrad):	
220	Länge der Anschlussleitung (mm):	
27.40	Länge (mm):	
Optische Eigenschaften		
635.00	Wellenlänge (nm):	
<40	Strahlgröße bei Nahfokus (µm):	
3 x 1 at Aperture	Strahldurchmesser (mm):	
<0.5	Strahldivergenz (mrad):	
Red	Farbe:	
50mm - ∞	Fokusbereich:	
Elektronische Spezifikationen		
<20	Betriebsstrom (mA):	
0.9	Ausgangsleistung (mW):	
±5 at 25°C	Toleranz Ausgangsleistung (%):	
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle		
	Stromversorgung:	
	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #59-099 Europe: Not Available Japan: #59-099 Korea: #33-771 China: #59-099	
3.5 - 5 VDC	Spannungsversorgung:	
red (+), black (-)	Elektrische Kabel/Verbindung:	
Free Space	Auskopplung:	
Umwelt & Haltbarkeit		
-10 to +45	Betriebstemperatur (°C):	
-10 to +85	Lagerungstemperatur (°C):	
Konformität mit Standards		
Konform	RoHS 2015:	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:	
Konform	Reach 240:	

Produktdetails

- Gehäusedurchmesser 7 mm
- Fokussierbar
- Umpolungsschutz
- Gleichstrombetrieb mit Niederspannung

Diese extrem kompakten Laser besitzen eine automatische Leistungssteuerung und verfügen über eine fokussierbare Optik. Das robuste Gehäuse ist für geringe Spannung von der Steuerungselektronik isoliert, dies macht negative oder potentialfreie Anschlüsse überflüssig. Der Laser hat einen gut sichtbaren roten Laserstrahl, der unter den meisten Tageslichtbedingungen sichtbar ist. Weitere Funktionen: elliptischer Strahl, kleiner Ausgangsstrahldurchmesser, fokussierte Punktgröße. IEC60825-Zertifizierung entspricht CDRH. Möglichen Anwendungen sind: Ausrichtung / Positionierung, Strichcodeleser, Abtastung, Vorgangserkennung, Messtechnik, Robotersteuerung, Zielmarkierung, Kantenerkennung, Untersuchungen und Sicherheitseinrichtungen. Empfohlene Stromversorgung: [#35-201](#)

